

Klamra profilu C do belki stalowej ze Śrubą „U”, E4, E5 kanału, M8 Pręta



NUMER KATALOGOWY

BCE4

FUNKCJE

Klamra do belek dla profili C

Płytki, śruba typu „U-bolt” i elementy mocujące w zestawie

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 585110

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Typ kanału: E4;E5

Rozmiar pręta (RS): 8

Grubość kołnierza (FT): 16 mm Max

Szerokość (W): 70 mm

Grubość (T): 6 mm

A.: 24 mm



B.: 39 mm

C.: 100 mm

Obciążenie statyczne: 2400N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne zależy od typu profilu i jego długości.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

