

Koryto kablowe z nabijanym zaciskiem, 8–14 mm Kołnierz

NUMER KATALOGOWY

BTF58

FUNKCJE

Szybkie i proste rozwiązanie do podpierania przewodów do transmisji danych wzdłuż istniejących belek dwuteowych

Waży o połowę mniej niż tradycyjne koryto kablowe i stanowi dla niego alternatywę

Wykorzystuje utraconą przestrzeń w belce, przekształcając ją w tradycyjne koryto kablowe

Wstępnie zmontowane z 3 specjalnie zaprojektowanymi młotkowanymi klipsami kołnierzowymi EM



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 160830

Materiał: Stal


Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Grubość kołnierza (FT): 8 - 14 mm

Wysokość (H): 110 mm

Długość (L): 1500mm

Szerokość (W): 50 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

