

Klamra C-EU mocująca pojedynczy kabel/przewód do półki belki, 8–12 mm OD, 12 mm Maks. Kołnierz, 41 mm Maks.



NUMER KATALOGOWY

C12EU

FUNKCJE

Zapewnia podporę dla pojedynczego przebiegu rury osłonowej

Zapewnia mocowanie do półek belki, stalowego kątownika, belek nośnych i innych wsporników konstrukcyjnych

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 337300

Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowane ogniowo

Zewnętrzna średnica (OD): 8 - 12 mm



Grubość kołnierza (FT): 12 mm Max

A.: 41 mm Max

Moment obrotowy (TQ): 2 N·m

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wkręt jest ocynkowany galwanicznie na klamrach o zewnętrznej średnicy 40 mm lub mniej.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

