

Śrubowa kotew rozporowa, beton niezarysowany, gwint M10, 70 mm


NUMER KATALOGOWY

CAH10070

FUNKCJE

Kotwa rozporowa do wysokich obciążeń

Do niespękanego betonu



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 402607

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Rozmiar gwintu (TS): M10

Długość (L): 70mm


Głębokość osadzenia: 60 mm

A.: 3 mm

Średnica wiertła: 10mm

Typowe obciążenia osiowe dla ETA-05/0242

Numer części	Beton spękany C20/25	Beton niespękany C20/25
CAH08060	-	4.8 kN
CAH10070	-	6.4 kN



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

