

Hak J nVent CADDY Cat HP z klipsem wielofunkcyjnym, 50 mm Średnica, M4, M6, M8 Pręta, 4,8–6,4 mm Drutu

NUMER KATALOGOWY

CAT32HP4Z34



The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a Multi-Function Clip attachment. The Assembly simplifies cable management by offering quick attachment to threaded rod or wire without the need for screws or special tools.

Engineered for high-performance data cable management, this system supports Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, and fiber optic cables with superior fill capacity and load ratings compared to most non-continuous alternatives. The Assemblies' rounded edges ensure proper bend radius support, protecting cable integrity and optimizing performance.

FUNKCJE

Fully adjustable and easy to relocate to accommodate changes once installed

Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, and threaded rod mounting applications

Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

Provides optimal support for high-performance data cable—including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 181218

Materiał: Stal;Spring Stal

Wykończenie: Wstępnie galwanizowane;nVent CADDY Armour

Średnica: 50 mm

Obszar: 2561mm²

Przepustowość kabla, Cat 5e: 90

Przepustowość kabla, Cat 6: 60

Przepustowość kabla, Cat 6A: 35

Przekrój drutu: 3.9 - 4.8 mm²

Rozmiar pręta: 4;6;8;10

Obciążenie statyczne: 130N

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

