

Klamra rury/rury osłonowej zamykana śrubą, Stal, 19–25 mm OD, 7,14 mm Otworu



NUMER KATALOGOWY

CD1B

FUNKCJE

Zablokowana śruba i wbudowana nakrętka oznaczają mniej części do obsługi lub upuszczenia

Łączony łeb śruby można przykręcać za pomocą kluczy płaskich, oczkowych, śrubokrętów krzyżakowych lub płaskich



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 181190

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie



Typ nakrętki: Wbudowana nakrętka

Zewnętrzna średnica (OD): 19 - 25 mm

Rozmiar otworu (HS): 7.14 mm

Obciążenie statyczne 1 (F1): 880N

Obciążenie statyczne 2 (F2): 220N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

