

Wspornik z profilem E0L, 300 mm


NUMER KATALOGOWY

CE0L13H0300EG

FUNKCJE

Perforowany, walcowany na zimno

Otworowana płytka montażowa



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 599880

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Długość (L): 300mm

Wysokość (H): 120 mm

Szerokość (W): 40 mm

Grubość (T): 1.25 mm

A.: 18 mm

B.: 27 mm

C.: 15.5 mm


D.: 60 mm

E): 4 mm

X: 11 x 18 mm

Y: 8.5 x 20 mm

Rozmiar otworu (HS): 10.5 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

