

Pion wewnętrzny drabinki kablowej Speedway, 45°, 900 mm

NUMER KATALOGOWY

CL110X900IR45HD



FUNKCJE

Umożliwia zmianę wysokości koryta kablowego wewnętrznego pod kątem 45°

Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych

Innowacyjny zintegrowany system sprzęgający SPEEDLOK

Krawędź zabezpieczająca chroni kable podczas instalacji

Szczelinowy kanał boczny, eliminujący konieczność wiercenia na miejscu w zastosowaniach wymagających przycinania na długość

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

Responsywne usługi projektowania i układu, w tym sejsmiczne



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 840350

Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowane ogniowo

Szerokość (W): 900 mm

Kąt (α): 45 °



A.: 286 mm

B.: 193 mm

C.: 290 mm

D.: 80 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

