

Mosiężna kotew rozporowa, M6 Gwintu, 22 mm

NUMER KATALOGOWY

CLM6030

FUNKCJE

Mocowanie rozporowe do śrub z gwintami metrycznymi

Do stosowania w betonie i cegle



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 593090

Materiał: Mosiądz

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 3.5

Średnica wkrętu (Sc): 6

Długość (L): 22mm


Średnica (Ø): 8 mm

Obciążenie statyczne 1 (F1): 650N

Obciążenie statyczne 2 (F2): 550N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Należy zapoznać się z obciążeniem statycznym 1 przy kotwieniu niezarysowanego betonu C20/25. Należy zapoznać się z obciążeniem statycznym 2 przy kotwieniu cegły pełnej przy użyciu siły sprężonej większej niż 15 MPa.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

