

nVent CADDY Speed Link Light Pack ze wspornikiem gwoździarki, lin. Śr. 1mm, 1m D

NUMER KATALOGOWY

CLP1L1GBSF



nVent CADDY Speed Link Light Pack z mocowaniem na gwóźdź zawiera wstępnie przyciętą długość (1m i 2m) linki stalowej o średnicy 1mm przynitowanej do kątownika zaprojektowanego do bezpośredniego mocowania oraz bardzo małego zamka blokującego. Wykonawcy mogą szybko i bezpiecznie przymocować go do betonowego stropu przy użyciu szerokiej gamy gwoździarek, aby podtrzymać oraz zabezpieczyć oprawy i oznakowanie.

FUNKCJE

Kompletny system zawiera kabel, mechanizm blokujący i wsporniki gwoździarki do betonu

Przypina się do dyszy pistoletów gazowych lub akumulatorowych, umożliwiając montaż bez użycia rąk na konstrukcji lub z podłogi za pomocą drążka

Łącznik kątowy z dłuższą nogą zapewnia miejsce na dostęp narzędzi

Szybko i łatwo mocuje się do betonowego, stalowego lub złożonego metalowego poszycia

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 196091

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 5:01

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Materiał: Stal;Mosiądz

Średnica liny z drutu: 1 mm

Długość liny z drutu: 1m

A.: 38 mm

B.: 25.5 mm

Obciążenie statyczne: 100N

Grubość (T): 6.5 mm

Szerokość (W): 12.5 mm

Wysokość (H): 21 mm


Kąt (a): 60 °

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Podane obciążenie statycznie odnosi się do obciążenia statycznego dla całego zamontowanego zestawu gwoździarki. Prosimy o kontakt z producentem gwoździarki celem oszacowania obciążenia statycznego dla danego typu gwoźdźia i betonu użytego przy instalacji. Maksymalne obciążenie statyczne jest mniejsze od opublikowanego czy podanego przez producenta dla całego zestawu.

Wkładka jest zgodna z BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 jak również z gwoździarkami będącymi ich odpowiednikami.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

