

Klamra usztywniająca do rur rozprawadających, 2" rury, 50 DN

NUMER KATALOGOWY

CSBBRP0200EG



FUNKCJE

Możliwość użycia prętów gwintowanych M10 lub M12

Klamra Quick Grip upraszcza pomiar i odcinanie pręta gwintowanego

Eliminuje potrzebę docinania pręta gwintowanego o dokładnych wymiarach

Można montować ze zgrubnie przyciętym prętem gwintowanym i eliminowane jest gratowanie powierzchni rury

Można zamontować z prętem gwintowanym, znajdującym się powyżej lub poniżej rury zasilającej

Ścinany łeb pomaga zapewnić odpowiedni moment i upraszcza kontrolę



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 404480

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Rozmiar rury: 2" Min

NB/DN: 50



Zewnętrzna średnica (OD): 60.3 mm

Rozmiar pręta (RS): 10;12

Wysokość (H): 100.3 mm

Długość (L): 68.3mm

Szerokość (W): 22.2 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

