

Tłoczony adapter do kołnierza stalowego, kołnierz 6–19 mm, ocynk. galw.

NUMER KATALOGOWY

CSBS1N



This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto both top or bottom flange of a wide range of steel I-Beams. Its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

FUNKCJE

Można instalować na górnej lub dolnej półce dwuteowników lub belek

Niski profil łatwo mieści się między blachą trapezową, a konstrukcją stalową

Wbudowany łącznik sprężysty uchylany palcem, umożliwia proste pozycjonowanie

Dostępny również wstępnie zmontowany z Uniwersalnym Łącznikiem Konstrukcyjnym, co eliminuje montaż na budowie

Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego

Spełnia wymagania normy NFPA® 13 jako wstępną kwalifikację do aplikacji sejsmicznych

Przebadane pod kątem zgodności z normą FM®



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 404125

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Grubość kołnierza (FT): 6 - 19 mm

Rozmiar pręta (RS): 1/2"

A.: 21 mm

B.: 23 mm

C.: 92 mm



D.: 67 mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw nie zawiera łącznika konstrukcyjnego i elementu stężącego.

Obciążenia FM								
Numer części	Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej							
	Prostopadły do Konstrukcji				Równoległy do Konstrukcji			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBS1xx	3780 N	7910 N	12320 N	12630 N	3910 N	6360 N	8980 N	10720 N
CSBS2xx	5420 N	9510 N	11470 N	12760 N	4890 N	8090 N	9740 N	11920 N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

