

Uniwersalny klips do stężeń, Stal, EG, #12, #18, #36 wspornika, 11 mm Otworu

NUMER KATALOGOWY

CSBURC38

FUNKCJE

Przymocowuje stężenie kablowe do konstrukcji

Odpowiednie do montażu w zgodności z CEN/TS 17551:2021



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 402198

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Rozmiar klamry: #12;#18;#36

Rozmiar otworu (HS): 11 mm

Grubość (T): 4.27 mm

Obciążenie podane przez UL: 3430N


DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw nie zawiera elementu mocującego.

Przymocować do konstrukcji przy pomocy otworu środkowego. Przewlec linię przez otwory w zagiętych zaczepach i zaciśnąć.

Obciążenia UL		
Numer części	Element usztywniający	Nośność
CSBURC38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

