

Nakrętka ECN do profili C E2/E2L/E3, M6 Pręta

NUMER KATALOGOWY

E23CNM6

FUNKCJE

Nakrętka do mocowania w profilach C



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 585250

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Typ kanału: E2;E2L;E3

Rozmiar pręta (RS): 6

Grubość (T): 5 mm



A.: 29 mm

B.: 13 mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Siła ślizgowa F2 jest ograniczona do 600 N dla wszystkich typów nakrętek i śrub T-Bolt do systemu kanału C.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E2	1200 N
E2L	1200 N
E3	1700 N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

