

Młotkowany klips kołnierzowy, mocowanie dolne z kołkiem, Stal sprężysta, 3–8 mm Kołnierz, 16 mm Gwintu

NUMER KATALOGOWY

EM24SM16SP10

FUNKCJE

Można używać jako podparcie dla puszek, osprzętu lub innych aplikacji na półkach belek

Zamocowany, gwintowany trzpień minimalizuje potrzebę użycia innego osprzętu

Zawiera różne punkty mocowania, co ułatwia zarządzać posiadanym asortymentem

Do montażu potrzebny jest tylko młotek



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 172220

Materiał: Stal sprężysta

Wykończenie: nVent CADDY Armour

Grubość kołnierza (FT): 3 - 8 mm

Rozmiar pręta (RS): 6


Średnica wkrętu (Sc): 6

Długość wkrętu (L): 16mm

Obciążenie statyczne 1 (F1): 450N

Obciążenie statyczne 2 (F2): 330N

Obciążenie statyczne 3 (F3): 110N



Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

+1.800.753.9221
Opcja 1 – obsługa klienta
Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00

