

Zatraskowe oczko ochronne, 33 mm OD

NUMER KATALOGOWY

ESG1

FUNKCJE

Zapewnia pełną ochronę (360°) dla przewodu, rury osłonowej, instalacji wodnej i tryskaczowej w metalowych profilach

Można zatrzasknąć jedno oczko ochronne w standardowym otworze 34 mm wybijanym na miejscu lub dwa, połączone oczka ochronne w fabrycznie wybitym otworze o dowolnym kształcie

Oczko ochronne można rozdzielić, aby można było je użyć w istniejących instalacjach

Zgodny z normą UL® 2043 oraz odpowiedni do zastosowania w przestrzeni wentylacyjnej (komory wyrównawcze)




ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 188470

Materiał: Polietylen

Zewnętrzna średnica (OD): 33 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

