

FCS Wieszak pętlowy z regulacją wysokości, 6" rury, 150 DN, 165 mm OD, M12 Pręta

NUMER KATALOGOWY

FCS0600M12

FUNKCJE

Zalecane do podwieszenia nieruchomej, nieizolowanej rury tryskaczowej

Przeprojektowana pętla obejmy i nakrętka z wyżłobieniem minimalizuje tarcie, dla łatwiejszej regulacji w górę i w dół pręta gwintowanego (rozmiary od 1/2" do 4")

Formowane końce w górnej części pętli obejmy ułatwiają demontaż i montaż wieszaka

Rolowane krawędzie pętli obejmy pomagają poprowadzić rurę, ograniczając wiązanie i uszkodzenia rur metalowych lub plastikowych

W opakowaniu są wszystkie niezbędne elementy do instalacji



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 597978

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Rozmiar rury: 6"

NB/DN: 150

Zewnętrzna średnica (OD): 165 mm

Rozmiar pręta (RS): M12

Szerokość (W): 15 mm



A.: 272 mm

B.: 146 mm

C.: 63 mm

Obciążenie statyczne: 5000N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

