

FPN Uniwersalna kotew, 6–8 mm Gwintu

NUMER KATALOGOWY

FPN10

FUNKCJE

Mocowanie rozporowe do śrub do drewna lub płyt kartonowo-gipsowych

Do stosowania w betonie, cegle i betonie komórkowym



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 570730

Materiał: Nylon

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 5:01

Średnica wkrętu: 6 - 8 mm

Długość: 50mm

Średnica wiertła: 10mm

Głębokość wierconego otworu: 60mm

Obciążenie statyczne 1: 1500N

Obciążenie statyczne 2: 850N

Obciążenie statyczne 3: 800N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Należy zapoznać się z obciążeniem statycznym 1 przy kotwieniu niezarysowanego betonu C20/25. Należy zapoznać się z obciążeniem statycznym 2 przy kotwieniu w cegle pełnej Mz 20. Należy zapoznać się z obciążeniem statycznym 3 przy kotwieniu w pełnej cegle sylikatowej KS 20.

Obciążenia statyczne są obliczane, używając wkrętu o maksymalnej średnicy.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

