

HW Nakrętka klinowa do poszycia typu „jaskółczy ogon”, M6 Pręta, 15°

NUMER KATALOGOWY


HW6

FUNKCJE

Nakrętka trapezowa do podwieszania o sufitów stalowych

Łatwość montażu

Pasuje do kilku rodzajów profili stropów kompozytowych



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 187270

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Rozmiar pręta (RS): 6

Kąt (a): 15 °

A.: 25 mm



B.: 12 mm

C.: 12 mm

Obciążenie statyczne: 1200N

Metal Decking Compatibility for Wedge Nuts								
Part Number		HW4	HW6	HW8	HW10	HW12	PHWC6	PHWC8
TATA	Comflor 51+	X	X	X	X	X		
	Comflor 60/75						X	X
	Comflor 80/95						X	X
	Ribdeck 80						X	X
SMD	R51+	X	X	X	X	X		
KINGSPAN	Multideck 50	X	X	X	X	X		
CMF	Metfloor 55	X	X	X	X	X		

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Opcja 1 — obsługa klienta
Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

