

Zacisk przewodu/rury osłonowej, 30 mm Maks. OD



NUMER KATALOGOWY

K16

FUNKCJE

Przymocowuje rurę osłonową do pręta, drutu lub półki belki

Można stosować również w przypadku elastycznych, metalowych rur osłonowych, przewodów zbrojonych, przenośnych, rur sterujących oraz przewodów telekomunikacyjnych

Dostępny dla metalowych i niemetalowych rur elektroinstalacyjnych, sztywnych przewodów lub w osłonie metalowej oraz aluminiowych rur osłonowych

Do montażu nie potrzebne są żadne narzędzia



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 170680

Materiał: Stal sprężysta

Wykończenie: nVent CADDY Armour

Zewnętrzna średnica (OD): 30 mm Max

Obciążenie statyczne 1 (F1): 220N

Obciążenie statyczne 2 (F2): 445N

Obciążenie statyczne 3 (F3): 70N


DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Może wymagać dedykowanego przewodu doprowadzeniowego/pręta i EC311. Należy skonsultować się z lokalnymi władzami.

Przy montażu rury osłonowej tylko do zastosowań poziomych.

Numer części	Zewnętrzna średnica	Grubość kołnierza
K12	3 mm - 7 mm	16 mm - 22 mm
K12	8 mm - 10 mm	14 mm - 20 mm
K12	11 mm - 13 mm	12 mm - 19 mm
K16	3 mm - 7 mm	24 mm - 28 mm
K16	8 mm - 10 mm	20 mm - 26 mm
K16	11 mm - 13 mm	19 mm - 24 mm
K20	3 mm - 7 mm	28 mm - 40 mm
K20	8 mm - 10 mm	26 mm - 38 mm
K20	11 mm - 13 mm	21 mm - 35 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

