


Wspornik profilu strut typu CC, perforowany, HD, 450 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm

NUMER KATALOGOWY

KCC25H0450HD

FUNKCJE

Spawany profil podwójny do płaskiej płyty montażowej



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 311815

Typ profilu Strut: CC (41 x 41 mm)

Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowane ogniowo

Długość (L): 450mm

Wysokość (H): 133 mm

Szerokość (W): 50 mm

A.: 22 mm

B.: 41 mm




C.: 41 mm

D.: 50 mm

E): 8 mm

Y: 14 x 27 mm

Grubość (T): 2.5 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

