

Śruba młoteczkowa KP do profili C E0/E0L/E1, M8 Gwintu, 40 mm Gwintu



NUMER KATALOGOWY

KP2708040

FUNKCJE

Do użytku z profilami C

Fabrycznie wyposażona w dużą podkładkę i nakrętkę

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 590077

Typ kanału: E0;E0L;E1

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Średnica wkrętu (Sc): 8

Długość wkrętu (L): 40mm

A.: 25 mm



B.: 14 mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Siła ślizgowa F2 jest ograniczona do 600 N dla wszystkich typów nakrętek i śrub T-Bolt do systemu kanału C.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E0	1300 N
E0L	800 N
E1	1900 N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Opcja 1 — obsługa klienta
Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

