

Klamra kanału wentylacyjnego nVent CADDY Macrofix izolowana, EPDM-SBR, Stal, Średnica zewnętrzna 450 mm, M8, M10 Pręt

NUMER KATALOGOWY

MFVI0450EG



FUNKCJE

Kompletny zestaw wieszaków jest gotowy do montażu (rozmiary do 600 mm)

Zwiększony kąt otwarcia z łatwością mieści wszystkie standardowe kanały spiralne (rozmiary do 600 mm)

System szybkozłącza zapobiega przypadkowemu otwarciu wieszaka podczas przesuwania lub regulacji kanału (rozmiary do 600 mm)

System szybkiego blokowania łatwo zamyka się jedną ręką (rozmiary do 600 mm)

Podczas instalacji gwintowane otwory zapobiegają przed wypadnięciem śrubie szybkiego montażu

Wygięte brzegi izolacji zapobiegają odzepianiu się gumy eliminując konieczność poprawek przy montażu

Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego

Długie "uszy" dają większą przestrzeń podczas wkręcania śrub gdyż te oddalone są dalej od brzegów obejmy

Nakrętka kombinowana może być przymocowana do pręta gwintowanego M8 lub M10, upraszczając obsługę materiałową

Bezhalogenowy

Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1

Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109

Klasyfikacja "E" w testach ogniowych, zgodnie z DIN EN 13501-1

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 586618

Materiał: Guma EPDM-SBR;Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Temperatura: -50 to 110 °C

Zewnętrzna średnica (OD): 450 mm

Rozmiar pręta (RS): M8;M10

Szerokość (W): 21 mm

Grubość (T): 1.5 mm


Średnica wkrętu (Sc): 6

Długość wkrętu (L): 40mm

Kąt (a): 80 °

Obciążenie statyczne: 1400N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

