

# PBF Płyta bazowa do prętów gwintowanych z dwoma otworami, Stal, EG, M10 Pręta, 80 mm

## NUMER KATALOGOWY

**PBRM10L80**

## FUNKCJE

Dla lekkich obciążeń, z dwoma otworami i jedną nakrętką/adapterem



## ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 587135

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Rozmiar pręta (RS): 10

Długość (L): 80mm



Szerokość (W): 30 mm

Grubość (T): 3 mm

A.: 50 mm

B.: 18 mm

C.: 9 mm



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

