

Podpora uniwersalna nVent CADDY Pyramid, 406 mm x 101,6 mm

NUMER KATALOGOWY

PBU16M



FUNKCJE

Nakrętki blokujące, wykonane ze stali nierdzewnej umożliwiają stosowanie niestandardowych metod mocowania do podstawy podpory oraz łatwe mocowanie profili strut ze stali nierdzewnej, prętów gwintowanych lub innego sprzętu wymaganego w poszczególnych projektach

Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością

Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej

Zapewnia doskonały rozkład obciążenia, nawet przy różnych powierzchniach dachowych

Wiele rozmiarów i nośności daje możliwość dostosowania rozwiązania do aplikacji

Zawiera kwadratowe otwory do tworzenia ramy typu H ze wspornikiem poprzecznym 305 mm (tylko PBU16)

Podstawa jest wykonana ze stabilizowanego materiału termoplastycznego, odpornego na promieniowanie UV

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 360497

Materiał: Polietylen; Polipropylen; Stal nierdzewna 18-8 (norma EN 1.4305)

Temperatura: -45 to 65 °C

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 3:01

Długość 1 (L1): 406 mm

Długość 2 (L2): 480 mm

Wysokość (H): 102 mm

Szerokość (W): 201 mm

Rozmiar gwintu (TS): M10

Liczba otworów: 2




A.: 165 mm

Pole powierzchni: 91613mm²

Obciążenie statyczne: 6670N

Masa urządzenia: 1 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

