


# Zestaw rozbudowy ramy - system wsporników nVent CADDY Pyramid

NUMER KATALOGOWY

**PEKEF**



## FUNKCJE

Umożliwia tworzenie niestandardowych długości systemu wsporników poprzez szeregowe dołączenie zestawu rozbudowy ramy nVent CADDY Pyramid do systemu wsporników nVent CADDY Pyramid

Zestaw zawiera dwa słupki z podporami, ramę i klamry w celu łatwego mocowania z zestawem systemu wsporników nVent CADDY Pyramid

Rury kwadratowe i poprzeczki zapewniają większą nośność i wytrzymałość na odkształcenia niż standardowe profile strut

W ciągu kilku minut jedna osoba, z jednym narzędziem może je montować i dostosowywać do wielkości i wysokości

Innowacyjne zaciski poprzecznicy i klamra - systemu wsporników umożliwiają szybki montaż

Integralna mata piankowa zapewnia łagodne połączenie z wszystkimi rodzajami dachów

Cynkowane ogniowo i odporne na promieniowanie UV w celu długotrwałego działania

## ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 360493

Materiał: Stal;Polipropylen;Polietylen

Wykończenie: Cynkowane ogniowo

Temperatura: -34 to 54 °C

Wysokość (H): 305 - 457 mm

Długość (L): 1588mm

Podstawa słupa (A): 305 mm x 2 pc

Rura kwadratowa (B): 1067 mm x 2 pc

Zespół wspornika poprzecznego (C): 1232 mm x 2 pc

Szerokość (W): 1257 mm

Pole powierzchni: 0.18m<sup>2</sup>

Masa urządzenia: 28 kg

Ostateczne obciążenie statyczne (F): 4980N




Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 3:01

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne musi być stabilne i równomiernie rozmieszczone na ramie.

Rozbudowa ramy systemu wsporników nVent CADDY Pyramid musi być stosowana w połączeniu z zestawem systemu wsporników nVent CADDY Pyramid.

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

#### **Ameryka Północna**

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie  
techniczne

#### **Europa**

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

