

Podpora z profilem strut nVent CADDY Pyramid ST, 152 mm x 122 mm

NUMER KATALOGOWY

PSF6C



The nVent CADDY Pyramid ST Fixed Strut Support offers a simple and adaptable solution for mounting electrical and mechanical services on commercial rooftops. This support system is engineered to evenly distribute weight across the base, ensuring optimal load management. Additionally, the foam pad on the underside provides a low-abrasion interface that protects roof membranes, eliminating the need for a slip sheet.

Constructed with UV-stabilized base materials and hot-dip galvanized strut profiles, these supports deliver exceptional corrosion resistance. The standard strut profile attachment point accommodates a wide range of components, including conduit, pipe, and strut fasteners, allowing for secure and efficient installation.

FUNKCJE

Zapewnia doskonałe podparcie rur, rur osłonowych, kanałów, koryt kablowych i sprzętu

Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością

Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej

Zapewnia doskonały rozkład obciążenia, nawet przy różnych powierzchniach dachowych

Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, oszczędzając czas montażu i nakład pracy

Wiele rozmiarów i nośności daje możliwość dostosowania rozwiązania do aplikacji

Łatwy do transportu na dach

Cynkowane ogniowo i odporne na promieniowanie UV w celu długotrwałego działania

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 360463

Materiał: Polietylen;Polipropylen;Stal

Wykończenie: Cynkowane ogniowo

Temperatura: -45 to 65 °C

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 3:01

Długość 1 (L1): 152 mm

Długość 2 (L2): 203 mm

Wysokość (H): 122 mm

Szerokość (W): 152 mm

Pole powierzchni: 26452mm²



Masa urządzenia: 0.5 kg

Obciążenie statyczne: 1334N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne powoduje nacisk na dachu 73,1 kPa. Należy skontaktować się z projektantem dachu w celu określenia maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dla indywidualnego systemu dachowego.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

