

Gwintowe złącze rurowe, S316, 1/2" Gwint



NUMER KATALOGOWY

PTC050S6

FUNKCJE

Łączy rury gwintowane z obejmami PX

Złączka typu - gwint wewnętrzny na wewnętrzny


ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 578800

Materiał: Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)

Gwint (G): 1/2"

Wysokość (H): 18 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

