

Podpora nVent CADDY Pyramid Tool-Free-zestaw, 318 mm

NUMER KATALOGOWY

PTF10



FUNKCJE

Wciskane zaciski instaluje się bez konieczności dodatkowych narzędzi lub obejm

Gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, oszczędzając czas montażu i nakład pracy

Podstawa i zaciski z tworzywa sztucznego nie korodują rury

Zaciski są w dwóch, różnych rozmiarach, aby dopasować do potrzeb projektu

Podstawa zawiera wiele otworów, aby pomieścić różne rozmiary zacisków i konfiguracji

Dodatkowe zaciski można kupić oddzielnie dla dodatkowych tras rur

Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością

Zapewnia doskonały rozkład obciążenia, nawet przy różnych powierzchniach dachowych

Odpowiedni dla powierzchni dachowych, w tym dla pokryć jednowarstwowych, bitumicznych, metalowych i z pianki natryskowej

Wiele rozmiarów i nośności daje możliwość dostosowania rozwiązania do aplikacji

Łatwy do transportu na dach

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 360461

Materiał: Polietylen;Polipropylen;Nylon

Temperatura: -45 to 65 °C

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 3:01

Długość 1 (L1): 318 mm

Długość 2 (L2): 122 mm

Długość 3 (L3): 163 mm

Szerokość (W): 201 mm

Wysokość (H): 102 mm

A.: 203 mm

B.: 41 mm

Pole powierzchni: 59355mm²

Masa urządzenia: 0.5 kg



Obciążenie statyczne: 4450N




DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Długość 2 reprezentuje maksymalną długość od osi rurociągu do osi rurociągu przy użyciu zacisków PTF2C. Długość 3 oznacza maksymalną długość pomiędzy osiami rurociągów przy użyciu zacisków PTF1C.

Obejma do rur Tool-Free				
Numer części	Zewnętrzna średnica OD	A	B	C
PTF1C	12.7 – 22.4 mm	9.5 mm	40.6 mm	19.1 mm
PTF2C	21.3 – 60.3 mm	9.5 mm	81.3 mm	19.1 mm

SCHEMATY





OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

