


Zmodernizowany Pasek Ustalający RS, 419,1 mm



NUMER KATALOGOWY

RS16

The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.

FUNKCJE

Idealny zarówno dla nowych, jak i istniejących aplikacji

Może być zainstalowany bez demontażu systemu zawieszania i / lub wyjmowania klamry

Kompatybilny ze wszystkimi standardowymi klamrami nVent CADDY i może być przymocowany zarówno do śruby lub do pręta gwintowanego

Duży otwór w kształcie kropli jest kompatybilny z wieloma średnicami prętów gwintowanych, co zmniejsza ilość pozycji katalogowych o 50%

Kłuta krawędź przy otworze w kształcie kropli blokuje się w pręcie, eliminując przesuwanie podczas instalacji

Zapewnia bezpieczne mocowanie w strefach sejsmicznych i spełnia wymagania NFPA®



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 590255

Materiał: Stal

Wykończenie: Wstępnie galwanizowane

Długość (L): 419.1mm

Szerokość (W): 44.5 mm

Grubość (T): 1.5 mm

Rozmiar pręta (RS): M10;M12;M16;M20


Rozmiar otworu (HS): 28.6 mm

A.: 82.3 mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Należy dodać 50,8 mm do szerokości półki, w celu określenia minimalnej wymaganej długości paska.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

