

SIT CLIM Izolowana klamra rurowa z gumowymi końcówkami, 13 mm Izolacji, 12 mm OD



NUMER KATALOGOWY

SCLI13I0012

FUNKCJE

Zmontowane razem ze stalową, dwuśrubową obejmą do rur

Klasa palności B2 zgodnie z normą DIN 4102-1

Klasa palności M1 zgodnie z NFP 92-501

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 580092

Grubość izolacji: 13 mm

Materiał: Stal; Poliizocyjanian

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Gęstość: 80 kg/m³

Wytrzymałość na ściskanie: 520 kPa @ 23 °C



Przewodność cieplna: 0.03 W/m-K @ 10 °C

Temperatura: -40 to 90 °C

Zewnętrzna średnica (OD): 12 mm

Rozmiar pręta (RS): M8;M10

B.: 50 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

