

Zestaw zaczepu belki

NUMER KATALOGOWY

SLBM12

FUNKCJE

Do instalacji, w przypadku których nie można owinąć liny wokół belki stalowej

Umożliwia mocowanie dwóch systemów nośnych Catenary z wykorzystaniem każdej nakrętki oczkowej jako punktu kotwienia

Zestaw zawiera klamry do belki stalowej i nakrętki oczkowe

Można instalować na górnej lub dolnej półce dwuteowników lub belek

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 196852

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie;Cynkowane ogniowo

Grubość kołnierza (FT): 10 - 20 mm

Rozmiar pręta (RS): 12


Obciążenie statyczne 1 (F1): 400N

Obciążenie statyczne 2 (F2): 700N

Obciążenie statyczne 3 (F3): 800N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne 1 to obciążenie punktowe, działające na środku instalacji nośnej. Obciążenie statyczne 2 to obciążenie rozłożone na dwa lub trzy punkty występujące na instalacji nośnej. Obciążenie statyczne 3 to obciążenie rozłożone na przynajmniej cztery punkty występujące na instalacji nośnej.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

