


nVent CADDY Speed Link Y Hook w wersji z oczkiem, 2 mm Linki, 0,5 m Długość Y

NUMER KATALOGOWY

SLD2YH500



FUNKCJE

Podwójny hak zapewnia łatwy montaż koryt siatkowych, tras kablowych oraz oświetlenia

W razie potrzeby konstrukcja systemu pozwala na demontaż linki, w celu konserwacji lub uzupełnienia instalacji

Konstrukcja Y zapewnia poprawę stabilności instalacji

Zatrząsk przy haku zapewnia bezpieczne łączenie



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 196015

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 5:01

Średnica liny z drutu: 2 mm

Długość Y liny z drutu (YL): 0.5m

A.: 58.4 mm



B.: 22.9 mm

C.: 6 mm

Obciążenie statyczne: 440N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie zawiera zamka blokującego.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

