

nVent CADDY Speed Link SLK z kotwą sworzniową, 1,5 mm Linki, 2 m Długość



NUMER KATALOGOWY

SLK15L2WA6

FUNKCJE

Kompletny system obejmuje linkę stalową, urządzenie blokujące oraz kotwę rozporową firmy fischerwerke GmbH &Co. KG

Szybkie i łatwe mocowanie w spękanym i niespękanym betonie

Nie wymaga specjalistycznych narzędzi

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 196671

Materiał: Stal;Polipropylen;Stop cynku

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 5:01

Średnica liny z drutu: 1.5 mm

Długość liny z drutu: 2m

Długość (L): 54mm

Wysokość (H): 55 mm

Szerokość (W): 19 mm

Grubość (T): 12.5 mm




Kąt (a): 90 ° Max

Obciążenie statyczne: 195N

Średnica wiertła: 6mm

Głębokość wierconego otworu: 31mm

Głębokość osadzenia: 25 mm Min



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

