

nVent CADDY Speed Link SLK z kotwą sworzniową, 1,5 mm Linki, 3 m Długość

NUMER KATALOGOWY

SLK15L3WA6

FUNKCJE

Kompletny system obejmuje linkę stalową, urządzenie blokujące oraz kotwę rozporową firmy fischerwerke GmbH &Co. KG

Szybkie i łatwe mocowanie w spękanym i niespękanym betonie

Nie wymaga specjalistycznych narzędzi

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 196672

Materiał: Stal;Polipropylen;Stop cynku

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 5:01

Średnica liny z drutu: 1.5 mm

Długość liny z drutu: 3m

Długość (L): 54mm

Wysokość (H): 55 mm

Szerokość (W): 19 mm

Grubość (T): 12.5 mm




Kąt (a): 90 ° Max

Obciążenie statyczne: 195N

Średnica wiertła: 6mm

Głębokość wierconego otworu: 31mm

Głębokość osadzenia: 25 mm Min



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

