


Zamek do wersji nVent CADDY Speed Link SLK, 1,5–2 mm Linki



NUMER KATALOGOWY

SLK2C200

FUNKCJE

Mechanizm zamka blokującego „pchnij/ pociągnij” umożliwia łatwą regulację, bez użycia narzędzi

Niewielkich rozmiarów zamek zapewnia estetyczny efekt wizualny

Możliwość rozszerzenia linki do 90 stopni przy zamku, pozwala umieścić go bliżej obciążenia

Rurki od bezkluczykowego zamka blokującego można łatwo obsługiwać podczas noszenia rękawic

Dwustronny mechanizm blokujący umożliwia prostą regulację wysokości



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 196600

Materiał: Stal; Polipropylen; Stop cynku

Średnica liny z drutu: 1.5 - 2 mm

Wysokość (H): 55 mm


Szerokość (W): 19 mm

Grubość (T): 12.5 mm

Kąt (a): 90 ° Max

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zamki blokujące są do użytku tylko ze szpulami linki nVent CADDY Speed Link i akcesoriami z tą samą, określoną średnicą linki, co zamek blokujący. Nie stosować z innymi linkami.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

