

Zestaw nośny Catenary nVent CADDY Speed Link, 15 m Długość

NUMER KATALOGOWY

SLK6L15

FUNKCJE

Zestaw obejmuje linkę ciętą na odpowiednią długość z zarobionymi końcówkami, a także zakończenie hakowe wraz z zamkiem blokującym, który nie wymaga użycia narzędzi i pozwala zaoszczędzić czas podczas instalacji.

Mocowanie na konstrukcji budynku poprzez utworzenie pętli wokół niej i zaczepienie z powrotem na linie stalowej

Łatwe zaczepianie zakończenia hakowego na nakrętkę oczkową

Zatrask przy haku zapewnia bezpieczne łączenie



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 196802

Materiał: Stal;Stop cynku;Polipropylen

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie;Cynkowane ogniowo

Średnica liny z drutu: 6 mm

Długość liny z drutu: 15m

A.: 75 mm

B.: 40 mm

C.: 15 mm

Wysokość (H): 108 mm

Szerokość (W): 41 mm

Grubość (T): 30 mm

Kąt (a): 60 ° Max

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE


Długość linki stalowej mierzy się od jej końca do strony zacisku z hakiem.

Obciążenie statyczne 1 to obciążenie punktowe, działające na środku instalacji nośnej. Obciążenie statyczne 2 to obciążenie rozłożone na dwa lub trzy punkty występujące na instalacji nośnej. Obciążenie statyczne 3 to obciążenie rozłożone na przynajmniej cztery punkty występujące na instalacji nośnej.

Wstępne napięcie liny stalowej należy uzyskać używając narzędzia do napinania linek Catenary.

Montaż poziomy		
Wstępnie zmontowany	1,000 N	450 N
Obciążenie statyczne 1 (F1)	490 N	590 N
Obciążenie statyczne 2 (F2)	880 N	1080 N
Obciążenie statyczne 3 (F3)	980 N	1180 N
Montaż pionowy		
Obciążenie statyczne 4 (F4)	4,440 N	

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

