

Zamek do wersji nVent CADDY Speed Link SLS, 3 mm Linki

NUMER KATALOGOWY

SLS3C50



FUNKCJE

Zamek blokujący z pojedynczą tulejką umożliwia szybką prefabrykację z profilami lub wspornikami

Nachodząca nakrętka szybko i bezpiecznie instaluje do profilu strut lub wspornika, aby utrzymać zamek blokujący w pozycji i ułatwić instalację

Ręczne dokręcenie nakrętki zabezpiecza zamek blokujący w danym położeniu, bez konieczności użycia narzędzi

Możliwość mocowania w profilach strut bez konieczności wkładania palców lub narzędzi do profilu strut

Nachodząca nakrętka prowadzi linkę do zamka blokującego i daje stabilność podpory

Instalacja z otwartą stroną profilu skierowaną w górę lub w dół, aby uzyskać więcej elastyczności



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 196740

Materiał: Stal; Polipropylen; Stop cynku

Średnica liny z drutu: 3 mm

Rozmiar gwintu (TS): M12

Wysokość 1 (H1): 53mm

Wysokość 2 (H2): 46.5mm

Szerokość (W): 20 mm

Grubość (T): 6 mm Max

Rozmiar otworu (HS): 12 - 14 mm

Rozmiar szczeliny (SS): 12 x 10 mm - 12 x 14 mm



DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zamek blokujący 2 mm pasuje do profili C typu E0 i E0L.

Zamek blokujący 3 mm pasuje do profili C typu E1, E2, E2L, E3, E4, E5, oraz profili Strut typu C perforowany, A perforowany, AS otworowany, CC perforowany, AA perforowany.

Zamki blokujące są do użytku tylko ze szpulami linki nVent CADDY Speed Link i akcesoriami z tą samą, określoną średnicą linki, co zamek blokujący. Nie stosować z innymi linkami.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

