

Nakrętka serii SN, M10 Pręta



NUMER KATALOGOWY

SNM10

FUNKCJE

Możliwość założenia nakrętki z boku na gwintowany pręt

Ogranicza konieczność gwintowania w porównaniu ze standardowymi nakrętkami i podkładkami

Doskonały wybór w przypadku projektów modernizacyjnych, takich jak instalacje trapezowe, w których demontaż układu wsporników nie jest pożądany

Możliwość zastosowania w połączeniu z lekko uszkodzonymi gwintami oraz w przypadku występowania niewielkich zadziorów na pręcie gwintowanym

Nawet 50% oszczędność czasu podczas instalacji



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 390007

Materiał: Stal



Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Rozmiar pręta (RS): 10

Wysokość (H): 19mm

Szerokość łba sześciokątnego (W): 19 mm

Obciążenie statyczne: 6000N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

