

Nakrętka do profilu strut ze sprężyną, profil typu C, Stal, HD, M10 Pręta

NUMER KATALOGOWY

SPRCM10HD

FUNKCJE

Służy do tworzenia konstrukcji metalowych z pomocą profili nVent CADDY Eristrut

Sprężyna ułatwia montaż



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 315060

Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowane ogniowo



Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 3:01

Rozmiar pręta (RS): 10

Grubość (T): 8 mm

Moment obrotowy (TQ): 55 N·m

Wytrzymałość na wrywanie			
Numer części	Grubość kanału		
	2,5 mm	2 mm	1,5 mm
SPRCM6xx	2000 N	2000 N	2000 N
SPRCM8xx	3330 N	3330 N	3330 N
SPRCM10xx	4890 N	4440 N	4440 N
SPRCM12xx	4890 N	4660 N	4440 N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

