

# Nakrętka do profilu strut ze sprężyną, profil typu C, Stal, EG, M8 Pręta

## NUMER KATALOGOWY

**SPRCM8EG**

## FUNKCJE

Służy do tworzenia konstrukcji metalowych z pomocą profili nVent CADDY Eristrut

Sprężyna ułatwia montaż



## ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 315055

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie



Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego: 3:01

Rozmiar pręta (RS): 8

Grubość (T): 6 mm

Moment obrotowy (TQ): 28 N·m

| Wytrzymałość na wrywanie |                |        |        |
|--------------------------|----------------|--------|--------|
| Numer części             | Grubość kanału |        |        |
|                          | 2,5 mm         | 2 mm   | 1,5 mm |
| SPRCM6xx                 | 2000 N         | 2000 N | 2000 N |
| SPRCM8xx                 | 3330 N         | 3330 N | 3330 N |
| SPRCM10xx                | 4890 N         | 4440 N | 4440 N |
| SPRCM12xx                | 4890 N         | 4660 N | 4440 N |



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

