


Wspornik TSGB, 432–660 mm Rozstaw słupków, 38 mm, 54 mm, 63,5 mm Głębokość skrzynki

NUMER KATALOGOWY

TSGB24



The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications. This solution delivers traditional mounting, which allows the bracket to bend for multiple depths and install easily with single or multiple electrical boxes. The notched and clearly marked bend points make installation safe, fast and easy.

FUNKCJE

Może przymocować wiele puszek

Nacięty i oznaczony w celu ułatwienia identyfikacji i zginania

Ulepszona konstrukcja z wytłoczoną miarką (w calach) oraz otwory prowadzące, przyspieszają precyzyjny montaż puszek, rury osłonowej pomiędzy profilami

Otwory prowadzące umożliwiają łatwe przymocowanie puszek za pomocą śrubokręta

Do montażu potrzebna jest tylko wkrętarka

Można montować na powierzchni lub po wewnętrznej stronie profilu

Możliwość dostosowania do niestandardowego rozstawu profili

Zaczep blokujący chroni przed przypadkowym demontażem

Unikatowa, jednoczęściowa, rozłączana konstrukcja



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 187191

Materiał: Stal

Wykończenie: Wstępnie galwanizowane

Rozstaw słupków: 432 - 660 mm

Głębokość skrzynki: 38mm;54mm;63.5mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

