

Koryto siatkowe PEMSA, stal węglowa, EG, 3000 mm x 35 mm x 100 mm

NUMER KATALOGOWY

WBT35X100EG



Wysoko zaawansowane technicznie funkcje przyczyniają się do bezpiecznego montażu kabli, przewodów do szybkiej transmisji danych, zgodnie z przepisami i normami branżowymi.

Sprytna konstrukcja pozwala instalatorowi zmaksymalizować wydajność pracy w terenie za pomocą Rejiband Rapide Integrated Splice.

FUNKCJE

Zapewnia optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskonapięciowych i do transmisji danych

Innowacyjny system instalacyjny Rejiband Rapide

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem

Responsywne usługi projektowania i układu, w tym sejsmiczne



ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 821010

Materiał: Stal węglowa


Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Długość (L): 3000mm

Wysokość (H): 35 mm

Szerokość (W): 100 mm

Masa urządzenia: 1.62 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

