

# Podpora środkowa szybka koryta siatkowego PEMSA, otwór M8-M10

## NUMER KATALOGOWY


**WBTQCTRSPRTM10**

## FUNKCJE

Idealny do blach o szerokości do 200 mm

Dostęp przy obciążeniu bocznym do instalacji przewodów

IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem



## ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 820425

Materiał: Stal

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie


Długość (L): 59mm

Szerokość (W): 35 mm

Wysokość (H): 5 mm

Rozmiar otworu (HS): 8 - 10 mm

Obciążenie statyczne: 833N



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221  
Opcja 1 — obsługa klienta  
Opcja 2 — wsparcie  
techniczne

### Europa

Niderlandy:  
+31 800-0200135  
Francja:  
+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:  
800 1890272  
Inne kraje:  
+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 975 185 00

