

Klamra wewnętrzna do profili strut ze śrubą, Stal, HD, EG, M10 Gwintu



NUMER KATALOGOWY

ZT606HDEG

FUNKCJE

Klips w kształcie „U” do mocowania tylnej strony kanału profilu strut do belki

Śruba z łbem sześciokątnym w zestawie

Wymagany montaż w parach

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 313270

Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowane ogniowo; Ocynkowane galwanicznie

Grubość kołnierza (FT): 28 mm Max

Szerokość (W): 30 mm



Średnica wkrętu (Sc): 10

Obciążenie statyczne: 2900N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne bazuje na jednej parze klamer do belki.

Przy podawaniu grubości półki, uwzględniona jest grubość profilu strut.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

