

Klamra do profili strut, S316, A, C, CC Profila



NUMER KATALOGOWY

ZTA601S6

FUNKCJE

Śruba typu „U-bolt” i nakrętki w zestawie

Wymagany montaż w parach

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 387710

Materiał: Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)

Typ profilu Strut: A (41 x 41 mm); C (21 x 41 mm); CC (41 x 41 mm)

Rozmiar pręta (RS): 10

Grubość kołnierza (FT): 18 mm Max

Szerokość (W): 80 mm

Grubość (T): 6 mm

A.: 24 mm



B.: 45 mm

C.: 110 mm

Obciążenie statyczne: 5000N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obciążenie statyczne bazuje na jednej parze klamer do belki.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

