

Klips do profili strut, S316, 16 mm Maks. Kołnierz, 13 mm Otworu



NUMER KATALOGOWY

ZTA605S6

FUNKCJE

Klamra mocująca otwartą stronę profilu strut do belki

Nadaje się do stosowania z wszystkimi profilami strut

Wymagany montaż w parach

Łącznik konstrukcyjny do belek podpierający profile nVent CADDY Eristrut

Przebadane pod kątem zgodności z normą FM®

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 387190

Materiał: Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)

Grubość kołnierza (FT): 16 mm Max

Rozmiar otworu (HS): 13 mm

Długość (L): 49mm

Grubość (T): 6 mm



Szerokość (W): 40 mm

Obciążenie statyczne: 2040N

Wkręt w zestawie: Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Podane obciążenia bazują na instalacji z użyciem osprzętu M12 oraz profili strut typu A.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

