

Trójstronne złącze narożne z ośmioma otworami, HD, 43 mm x 140 mm x 102 mm, M10 Gwintu



NUMER KATALOGOWY

ZZ702

FUNKCJE

Służy do tworzenia konstrukcji metalowych z pomocą profili nVent CADDY Eristrut

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 313850

Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowane ogniowo

A.: 43 mm

B.: 140 mm

C.: 102 mm


Rozmiar otworu (HS): 14 mm

Grubość (T): 6 mm

Wkręt w zestawie: Tak

Średnica wkrętu (Sc): 10

Długość wkrętu (L): 25mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00

