

Elastyczny przewód z tworzywa sztucznego i zacisk rurowy



FUNKCJE

Montaż rury osłonowej na wcisk

Elastyczna konstrukcja zaciskowa umożliwia stosowanie jednego uchwytu dla wielu rozmiarów przewodów

Zgodna z różnymi łącznikami konstrukcyjnymi do różnych konstrukcji, w tym betonu, cegły, sklejk, koryta kablowego, łączników ze stali sprężynowej i pręta gwintowanego

Klipsy zatrzaskowe można łatwo zamontować, aby ograniczyć liczbę punktów mocowania do konstrukcji

Niskoprofilowy montaż umożliwia montaż w ciasnych przestrzeniach

Nie rozprzestrzeniający płomienia zgodnie z IEC 61386-25

Produkt przeszedł badanie palności z wykorzystaniem rozżarzonego/gorącego drutu o temperaturze 650°C zgodnie z normą EN 60695-2

Bez halogenu


Utwardzany promieniami UV

Halogen free

UV-stabilized

Compliance to AS3500

Withstands up to 40kg of extraction force



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

