

Drażek H-Ti/T do zacisku kołnierza



FUNKCJE

Podwiesza pręty gwintowane do pótek kształtowników stalowych

Wieszak pręta gwintowanego może się obracać, nawet do pozycji pionowej

Do montażu potrzebny jest tylko młotek

Materiał: Stal sprężysta
Wykończenie: nVent CADDY Armour




SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu (HS)	Typ otworu	Grubość kołnierza (FT)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
160000	160000	11 mm	Bez powłoki ochronnej	2 - 3 mm	700N	ITB
160010	160010	11 mm	Bez powłoki ochronnej	3 - 8 mm	900N	ITB
160030	160030	11 mm	Bez powłoki ochronnej	14 - 20 mm	900N	ITB
M10Ti24	175000	10 mm	Gwintowany	3 - 8 mm	900N	ITB
M10Ti58	175010	10 mm	Gwintowany	8 - 14 mm	900N	ITB
M10Ti912	175020	10 mm	Gwintowany	14 - 20 mm	900N	ITB
M6Ti24	174820	6 mm	Gwintowany	3 - 8 mm	900N	ITB, CE, 4QTI24, 4QTI58, M6Ti24, M6Ti58
M6Ti24R5	191024	6 mm	Gwintowany	3 - 8 mm	900N	
M6Ti4	174810	6 mm	Gwintowany	2 - 3 mm	700N	ITB

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu (HS)	Typ otworu	Grubość kołnierza (FT)	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
M6TI58	174830	6 mm	Gwintowany	8 - 14 mm	900N	ITB, CE, 4QTI24, 4QTI58, M6TI24, M6TI58
M6TI912	174840	6 mm	Gwintowany	14 - 20 mm	900N	ITB
M8TI24	174910	8 mm	Gwintowany	3 - 8 mm	900N	ITB
M8TI4	174900	8 mm	Gwintowany	2 - 3 mm	700N	ITB
M8TI58	174920	8 mm	Gwintowany	8 - 14 mm	900N	ITB
M8TI912	174930	8 mm	Gwintowany	14 - 20 mm	900N	ITB
T1058	160020	11 mm	Bez powłoki ochronnej	8 - 14 mm	900N	ITB

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

